


koppeling

EAMD-67-91-32-32X32-U

Artikelnummer: 8165458

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	32 mm
Opnamediameter 2	32 mm
Grootte	67
Nominale lengte	91 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	858 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	180 Nm
Productgewicht	1.586 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform