

Servomotorregelaar CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

Artikelnummer: 8168593
Nieuw

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Omgevingstemperatuur	10 ... 40 °C
Productgewicht	155 g
Beschermingsgraad	IP00
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Veldbuskoppeling	Ethernet
Aantal digitale logica-ingangen	9
Aantal digitale logica-uitgangen 24 V DC	19
Busaansluiting	Contactdoos
Bedrijfstype controller	Directe modus Homing Gestuurde werking
Proceskoppeling	Drives with Positioning Function
Bedrijfsspanning	20,4 - 30 V DC
Nominale spanning logische voeding DC	24 V
Toegeleden bereik logicaspanning	± 10 %
Nominale spanning lastvoeding DC	24 V
Toegeleden bereik lastvoeding	± 10 %
Stroombelastbaarheid per uitgang	4.450 mA
Statusindicatie	LED (Status)
Ethernet, aantal	1
Ethernet, ondersteunde protocollen	TCP/IP
USB-interface	USB 2.0
Geheugenmedium	microSD
Totale aantal assen	6
Schakelmethodes	TCP/IP
Ondersteunde kinematische systemen	3-assige portalen X-Y-Z
Baudsnelheid	10/100 Mbit/s
Bedrijfsspanningsbereik DC	20,4 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Protocol	Ethernet HTTP TCP/IP
Ethernet-interface	RJ 45 (bus, 8-polig)
Eigenschappen digitale logica-uitgangen	configureerbaar niet galvanisch gescheiden