


aansluitplatenkit DADP-SP-G9-16-R

Artikelnummer: 8173534

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Inbouwpositie	willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
RSBP-classificatie volgens CD-0033	F1a
Cleanroomklasse	ISO klasse 6
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aanslagkracht	200 N
Max. aandraaimoment	0,8 Nm
Tolerantie aanhaalmoment	± 15 %
Productgewicht	68 g
Soort bevestiging	Directe montage via draden
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aanslagen	hooggelegeerd staal
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal plaat	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd
Materiaal schroeven	Staal