


# cartridge

## NPQX-D-PC10-Q6-P10

Artikelnummer: 8174165  
Nieuw

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	4 mm
Diepte insertie slang	14,9 mm
Soort dichting op de inschroeftap	O-ring
Inbouwpositie	willekeurig
Design	Rechte vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk Mpa	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 145 psi
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 1 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	0,72 g
Soort bevestiging	met bevestigingsklem
Pneumatische aansluiting 1	Cartridge 10 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 6 mm
Kleur van de demontagering	blauw
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal losring	POM
Materiaal O-ring	HNBR
Materiaal slangdichting	HNBR
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvrij