


# cartridge

## NPQX-D-PC12-Q6-P10

Artikelnummer: 8174167  
Nieuw

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde  |
|--|---|
| Grootte  | Standaard   |
| Nominale diameter                                | 4 mm  |
| Diepte insertie slang                            | 14,9 mm   |
| Soort dichting op de inschroefcap                | O-ring  |
| Inbouwpositie                                    | willekeurig   |
| Design   | Rechte vorm   |
| Aantal stuks per verpakking                      | 10  |
| Constructieve opbouw                             | Duw-trekprincipe (push/pull)                              |
| Bedrijfsdruk Mpa                                 | -0,095 ... 1 MPa  |
| Werkdruk   | -0,95 ... 10 bar  |
| Bedrijfsdruk                                     | -13,775 ... 145 psi                                       |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -0,095 ... 1 MPa  |
| Werkdruk volledig temperatuurbereik              | -0,95 ... 10 bar  |
| Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik | -13,775 ... 145 psi                                       |
| Bedrijfsmedium                                   | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium          | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)    |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                 | 3 - sterke corrosieweerstand                              |
| LABS-conformiteit                                | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Omgevingstemperatuur                             | -10 ... 60 °C   |
| Productgewicht                                   | 1,2 g   |
| Soort bevestiging                                | met bevestigingsklem                                      |
| Pneumatische aansluiting 1                       | Cartridge 12 mm   |
| Pneumatische aansluiting 2                       | voor slang buitendiameter 6 mm                            |
| Kleur van de demontagering                       | blauw   |
| Materiaal - opmerking                            | RoHS conform  |
| Materiaal behuizing                              | PA-versterkt  |
| Materiaal losring                                | POM   |
| Materiaal O-ring                                 | HNBR  |
| Materiaal slangdichting                          | HNBR  |
| Materiaal slangklemsegment                       | hooggelegeerd staal roestvrij                             |