

Flensmanometer PAGN-P-40-1.6M-G14-CPA

Artikelnummer: 8178627

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Weergavebereik	0 MPa...1.6 MPa
Conform norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	40
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Bevestigingstype	Frontpaneelinbouw
Bedrijfsmedium	Inerte gassen Neutrale vloeistoffen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geen acetyleen Geen zuurstof
Bedrijfsdruk	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Factor wisselbelasting	0.66
Meetnauwkeurigheid klasse	2,5
Beschermingsklasse	IP43
Lagertemperatuur	-40 °C...70 °C
Mediumtemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Aansluitingspositie	Achterzijde centrisch
Pneumatische aansluiting	G1/4
met medium in contact gekomen materialen	Messing
Materiaal schroefplug	Messing
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal scherm	SAN
Materiaal bevestigingsring	Staal
Materiaal schroeven	Staal
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	80 g
Schaal	Enkelvoudige schaal