


Verbindingskabel NEBM-L15G24-ES-3-LE24

Artikelnummer: 8178802

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Productgewicht	210 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	4x contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Aansluitschema L15
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	24
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	24
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	4x kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	24
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	24
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Afscherming	ja
Kabellengte	3 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrupsen
Buigradius, vaste kabelplaatsing	23.1 mm
Buigradius, flexibele kabelplaatsing	33 mm
Kabeldiameter	3.3 mm...4.6 mm
Kabelmontage	2 x 4 x 0,25 mm ² + 2 x 8 x 0,08 mm ²
Nominale kabeldoorsnede	0.08 mm ² ...0.25 mm ²
Adereinden	Draadeindhuls
Omgevingstemperatuur	-30 °C...70 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...70 °C
Lagertemperatuur	-30 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 100 %
Nominale inzethoogte	<= 2000 m NHN
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC
KC-kenteken	KC-EMC

Functie	Waarde
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal kabelmantel	PUR