


# schokdemper DYSS-5-5-Y1F-F1A

Artikelnummer: 8179967

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	5
Slag	5 mm
Demping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Varianten	Aanbevolen voor installaties voor de productie van Li-ion-batterijen
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd kort	0,2 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	5 mm
Max. aanslagkracht	200 N
Max. aandraaimoment	2 Nm
Max. energieabsorptie per slag	1,4 J
Max. energieabsorptie per uur	8.000 J
Max. restenergie	0,01 J
Terugstelkracht	0,9 N
Productgewicht	7 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal