


# naderingsschakelaar SDBF-FES-1L-PU-K-N-M8

Artikelnummer: 8182048

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	Blokvorm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetgrootte	positie
Meetprincipe	magneto-resistent
Omgevingstemperatuur	-4 ... 176 °F
Schakeluitgang	PNP
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Inschakeltijd	4 µs
Max. uitgangsstroom	500 mA
Max. schakelvermogen DC	12 W
Spanningsdaling	1 V
Bestand tegen kortsluiting	ja
Bedrijfsspanningsbereik DC	6 ... 24 V
Polariteitsbescherming	ja
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel met contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M8x1, A-gecodeerd volgens EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal kabelmantel	PVC
Soort bevestiging	met bevestigingskit
Inbouwpositie	willekeurig
Kleur behuizing	transparant
Materiaal behuizing	PA
Schakelstatusweergave	LED
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-4 ... 176 °F
Beschermingsgraad	IP67 NEMA 4
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III