

Montagebrug DARQ-K-X1-A3-F05-R15

Artikelnummer: 8183117

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Conform norm	ISO 5211 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Constructieve opbouw	Montagebrug
Verbindingspunt voor positieregelaar en positiedetector conform de norm	VDI/VDE 3845 grootte AA 1 VDI/VDE 3845 grootte AA 2 VDI/VDE 3845 grootte AA 3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...50 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...70 °C
Productgewicht	100 g
Bevestigingstype	Op flens conform ISO 5211
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal bevestigingshoek	PA66, elektrisch geleidend
Materiaal montagebrug	PA66, elektrisch geleidend
Materiaal moer	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal schijf	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal schroeven	Roestvast staal