

Cartridge NPQX-D-PC10-T18-P10

Artikelnummer: 8184511

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	Standaard
Nominale doorlaat	2.5 mm
Slanginsteekdiepte	11.7 mm
Dichtingstype aan de schroefplug	Zonder afdichting
Inbouwpositie	Horizontaal
Bouwworm	Rechte vorm
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	2 g
Bevestigingstype	Met bevestigingsklem
Pneumatische aansluiting 1	Cartridge 10 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 1/8"
Kleur demontagering	Blauw
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt