

verbodingsplaat VABX-A-P-EL-E12-MS8-SHUH

Artikelnummer: 8188450
Nieuw

FESTO

Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Max. aantal ventielspoelen | 32 |
| Afmetingen B x L x H | 45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm |
| Opmerking bij bedrijfsspanning | SELV/PELV-voedingseenheden vereist Spanningsdaling in acht nemen |
| Toelating | RCM Mark |
| KC-kenteken | KC-EMV |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -20 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5 - 95 % |
| Beschermingsgraad | IP65 |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Max. aandraaimoment wandmontage | 6 Nm |
| Productgewicht | 131,1 g |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | Veertrekklem |
| Kabeluitgang | recht |
| Soort bevestiging aansluitplaat | met doorgangsboring |
| Pneumatische aansluiting 1 | für Cartridge 15 mm |
| Pneumatische aansluiting 5 | für Cartridge 15 mm |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aansluitplaat | PA-versterkt |
| Materiaal deksel | PA-versterkt |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal huls | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal klem | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal moer | hooggelegeerd staal roestvrij |