

# verbindingsplaat VABX-A-P-EL-E12-MC-SHUH

Artikelnummer: 8188452  
Nieuw

FESTO

## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. aantal ventielspoelen	32
Afmetingen B x L x H	45 mm x 104,3 mm x 53,3 mm
Opmerking bij bedrijfsspanning	SELV/PELV-voedingseenheden vereist Spanningsdaling in acht nemen
Nominale stroom	8 A
Toelating	RCM Mark
KC-kenteken	KC-EMV
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Max. aandraaimoment wandmontage	6 Nm
Productgewicht	122,2 g
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Veertreklem
Aansluitingdoorsnede	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Kabeluitgang	recht
Kabellengte	10 m
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	für Cartridge 15 mm
Pneumatische aansluiting 5	für Cartridge 15 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	PA-versterkt
Materiaal deksel	PA-versterkt
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal huls	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal klem	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal moer	hooggelegeerd staal roestvrij