


Axiaalkit
EAMM-A-L48-50GA-G2
Artikelnummer: 8188639

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	42.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	39 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	415 g
Interfacecode actuator	L48
Interfacecode motor In	50GA
Materiaal-informatie	RoHS conform