


Axiaalkit EAMM-A-L48-70GA-G2

Artikelnummer: 8188640

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|----------------------------|----------------------|
| Nominale lengte | 53.5 mm |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Max. toerental | 6000 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur | -25 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 % |
| Beschermingsklasse | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Massatraagheidsmoment | 39 kgmm ² |
| Overdraagbaar draaimoment | 21 Nm |
| Productgewicht | 725 g |
| Interfacecode actuator | L48 |
| Interfacecode motor In | 70GA |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |