


remweerstand CACR-LE2-6-W60-V

Artikelnummer: 8189339
Nieuw

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	vrije convectie loodrecht
Impulsenergie remweerstand bij 380 V	2.000 Ws
Impulsenergie remweerstand bij 780 V	2.000 Ws
Prestatie bij 35% ED en 20 °C	180 W
Nominaal vermogen remweerstand	60 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 380 V	60 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 780 V	60 W
Weerstandswaarde	6 Ohm
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Max. oppervlaktetemperatuur	250 °C
Note on surface temperature	Indication at nominal power, at 50% nominal power: 165 °C
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-40 ... 40 °C
Productgewicht	150 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Materiaal - opmerking	RoHS conform