


Adapterplaat VABA-C13-100-1-F90-G12-G14

Artikelnummer: 8189576

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	180 240 300 360 480 700 720 900
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Adapter voor draaiaandrijving
Ventilaansluiting volgens norm	VDI/VDE 3845-1
Bedrijfsdruk	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-40 °C...80 °C
Omgevingstemperatuur	-40 °C...80 °C
Productgewicht	2530 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Pneumatische aansluiting	Ontwerp aansluitplaat, Airing
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Pneumatische aansluiting 4	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium-kneedlegering, glad geanodiseerd (20 µm)
Materiaal afdichtingen	EPDM NBR

Functie	Waarde
Materiaal behuizing	Aluminium-kneedlegering, glad geanodiseerd (20 µm)
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal