

Kogelkraaneenheid VAPB-A-3/4-F-40-F03-PA10

Artikelnummer: 8191920

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	2-weg kogelkraan Zwenkaandrijving
Bedieningswijze	Pneumatisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	Rp3/4
Schakelpositie-indicator	Sleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F03
Nominale doorlaat DN	20
Ventiefunctie	2/2
Stroomrichting	Reversibel
Bedrijfsdruk	0.55 MPa...0.8 MPa 5.5 bar...8 bar 79.75 psi...116 psi
Nominale druk armatuur PN	40
Losbreekmoment bij drukverschil nominale druk armatuur PN	6 Nm
Gebaseerd op norm	EN 10226-1
Medium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:~:] Inerte gassen Water - geen waterdamp Neutrale vloeistoffen Overige debietmedia op aanvraag
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Mediumtemperatuur	-10 °C...200 °C
Debiet Kv	41 m³/h
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Messing, vernikkeld
Materiaalnummer behuizing	2.0402 CW617N

Functie	Waarde
Materiaal zittingsafdichting	PTFE
Materiaal afdichtingen	HNBR PTFE
Materiaal kogel	Messing hardverchroomd
Materiaalnummer kogel	2.0402 CW617N
Materiaal as	Messing
Materiaalnummer as	2.0401 CW614N
Productgewicht	1670 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting