


Terugslagklep VBNF-CBA-Q4-Q4

Artikelnummer: 8193271

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-4
Pneumatische aansluiting 2	QS-4
Aansluiting stuurlucht 21	QS-4
Bedieningswijze	manueel
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	120 l/min
Bedrijfsdruk	1 MPa 10 bar
Stuurdruk MPa	0.2 MPa...1 MPa
Stuurdruk	2 bar...10 bar
Stuurdruk psi	29 psi...145 psi
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Materiaal behuizing	PBT
Kleur behuizing	Grijs
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedieningstype gestuurde terugslagfunctie	pneumatisch
Manuele ontluchtingsfunctie	Schakelend
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0.2 bar...10 bar
Normaal debiet 1->2 (6-0)	210 l/min
Normaal nominaal debiet 1->2 (6-5)	130 l/min
Schakeltijd uit	9 ms
Schakeltijd aan	6 ms
Explosiebescherming	Zone 2 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Stuurmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Productgewicht	23.8 g

Functie	Waarde
Materiaal afdekking	ES-BE
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	PBT
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal demontagering	POM