

Afdekkap NEAU-AK-M8

Artikelnummer: 8196625

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	10 mm
Hoogte	11 mm
Bouwgrootte	M8x1
Bouwworm	Blinde stop
Bevestigingstype	geschroefd
Productgewicht	4.8 g
Verpakkingsgrootte	8
Elektrische aansluiting	Contactdoos
Beschermingsklasse	IP67
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Kleur behuizing	zwart
Materiaal behuizing	PBT
Inbouwpositie	Willekeurig
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Brandcontrole	UL94 V-0
Kleur	Zwart