

Schakellipje EAPM-E24-60-SLS

Artikelnummer: 8197117

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie volgens de interne definitie van Festo in scherpptegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van Cu/Zn/Ni
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Productgewicht	32 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal schakellipje	Staal