


Axiaalkit
EAMM-A-S62-80G-G3
Artikelnummer: 8197473



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	80 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	34.8 kgmm²
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	1440 g
Interfacecode actuator	S62
Interfacecode motor In	80G
Materiaal-informatie	RoHS conform