


Axiaalkit
EAMM-A-S48-60RA-G2
Artikelnummer: 8197474

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	50.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	5.87 kgmm²
Overdraagbaar draaimoment	12.5 Nm
Productgewicht	280 g
Interfacecode actuator	S48
Interfacecode motor In	60RA
Materiaal-informatie	RoHS conform