


**Axiaalkit**  
**EAMM-A-S48-80P**  
Artikelnummer: 8197480

**FESTO**



**Gegevensblad**

| Functie                    | Waarde                 |
|----------------------------|------------------------|
| Nominale lengte            | 72 mm                  |
| Inbouwpositie              | Willekeurig            |
| Max. toerental             | 6000 1/min             |
| LABS-conformiteit          | VDMA24364-B2-L         |
| Lagertemperatuur           | -25 °C...60 °C         |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %               |
| Beschermingsklasse         | IP40                   |
| Omgevingstemperatuur       | -10 °C...60 °C         |
| Massatraagheidsmoment      | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Overdraagbaar draaimoment  | 17 Nm                  |
| Productgewicht             | 590 g                  |
| Interfacecode actuator     | S48                    |
| Interfacecode motor In     | 80P<br>80PA<br>80RA    |
| Materiaal-informatie       | RoHS conform           |