


**Axiaalkit**  
**EAMM-A-S48-60R-G2**  
Artikelnummer: 8197485

**FESTO**



**Gegevensblad**

| Functie                    | Waarde         |
|----------------------------|----------------|
| Nominale lengte            | 50.5 mm        |
| Inbouwpositie              | Willekeurig    |
| Max. toerental             | 8000 1/min     |
| LABS-conformiteit          | VDMA24364-B2-L |
| Lagertemperatuur           | -25 °C...60 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %       |
| Beschermingsklasse         | IP40           |
| Omgevingstemperatuur       | -10 °C...60 °C |
| Massatraagheidsmoment      | 5.87 kgmm²     |
| Overdraagbaar draaimoment  | 6.5 Nm         |
| Productgewicht             | 280 g          |
| Interfacecode actuator     | S48            |
| Interfacecode motor In     | 60R            |
| Materiaal-informatie       | RoHS conform   |