


Axiaalkit
EAMM-A-S48-80PB
Artikelnummer: 8197487

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	72 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	34.8 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	600 g
Interfacecode actuator	S48
Interfacecode motor In	80PB 80R
Materiaal-informatie	RoHS conform