

Zuigeraandrijving DFPK-46-17-T32-V4

Artikelnummer: 8198975

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte aandrijfmechanisme	46
Slag	17 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Positiedetectie	Met mechanische indicator
Besturingsfunctie	Door veerkracht gesloten, NC
Bedrijfsdruk	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	1298 g
Pneumatische aansluiting	Inwendige schroefdraad G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	gegoten roestvast staal
Materiaal afdichtingen	FPM
Materiaal behuizing	gegoten roestvast staal
Materiaalnummer behuizing	1.4408
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvast