

Dekselkit
VAVC-F12-SCC-25-P
Artikelnummer: 8201223

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat DN	25
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Medium	Damp Hydraulische olie op basis van minerale olie Inerte gassen Minerale olie Water gefilterde perslucht, filterfijnheid 200 µm Neutrale vloeistoffen
Aanwijzing voor het medium	Gasvormige media zijn alleen toegestaan bij aanstroming via ventielzitting.
Mediumtemperatuur	100 °C...230 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	921 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal spindelafdichting	PTFE
Materiaal zittingsafdichting	PEEK