

Koppeling EAMD-42-40-16-16X25-U

Artikelnummer: 8203726

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	16 mm
Opnamediameter 2	16 mm
Bouwgrootte	42
Nominale lengte	40 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	38 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	194 g
Materiaal-informatie	RoHS conform