

# Koppeling EAMD-42-40-19-16X25-U

Artikelnummer: 8203727

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                    | Waarde               |
|----------------------------|----------------------|
| Opnamediameter 1           | 19 mm                |
| Opnamediameter 2           | 16 mm                |
| Bouwgrootte                | 42                   |
| Nominale lengte            | 40 mm                |
| Inbouwpositie              | Willekeurig          |
| Max. toerental             | 6000 1/min           |
| LABS-conformiteit          | VDMA24364-B2-L       |
| Lagertemperatuur           | -25 °C...60 °C       |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %             |
| Omgevingstemperatuur       | -25 °C...60 °C       |
| Massatraagheidsmoment      | 38 kgmm <sup>2</sup> |
| Overdraagbaar draaimoment  | 21 Nm                |
| Productgewicht             | 190 g                |
| Materiaal-informatie       | RoHS conform         |