

Koppeling EAMC-56-58-25-25-U

Artikelnummer: 8203733

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	25 mm
Opnamediameter 2	25 mm
Bouwgrootte	56
Nominale lengte	58 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	5500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	128 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	75 Nm
Productgewicht	266 g
Materiaal-informatie	RoHS conform