


# Geleidingseenheid FEN-12/16-100-KF

Artikelnummer: 8204027

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                     | Waarde                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Bouwgrootte                 | 12/16                                  |
| Slag                        | 100 mm                                 |
| Inbouwpositie               | Willekeurig                            |
| Geleiding                   | Kogelomloopgeleiding                   |
| Constructieve opbouw        | Geleiding                              |
| Explosiebescherming         | Aanwijzing in het attest in acht nemen |
| LABS-conformiteit           | VDMA24364-B2-L                         |
| Omgevingstemperatuur        | -20 °C...80 °C                         |
| Max. kracht Fy              | 520 N                                  |
| Max. kracht Fy statisch     | 830 N                                  |
| Max. kracht Fz              | 520 N                                  |
| Max. kracht Fz statisch     | 830 N                                  |
| Max. moment Mx              | 12 Nm                                  |
| Max. moment Mx statisch     | 20 Nm                                  |
| Max moment My               | 7 Nm                                   |
| Max. moment My statisch     | 12 Nm                                  |
| Max. moment Mz              | 7 Nm                                   |
| Max. moment Mz statisch     | 12 Nm                                  |
| Verplaatsingskracht         | 15 N                                   |
| Verplaatste massa           | 281 g                                  |
| Productgewicht              | 549 g                                  |
| Bevestigingstype            | met inwendige schroefdraad             |
| Materiaal-informatie        | RoHS conform                           |
| Materiaal geleidingselement | Veredeld staal                         |
| Materiaal behuizing         | Aluminium kneedlegering, geanodiseerd  |
| Materiaal jukplaat          | Aluminium kneedlegering, geanodiseerd  |