


Adapterplaat OAMC-PA-G14-4

Artikelnummer: 8205196

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Materiaal bevestigingshoek	Aluminium, geanodiseerd
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Aansluitplaat
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [:-::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Max. aanhaalmoment	1 Nm
Productgewicht	215 g
Bevestigingstype	Directe bevestiging via schroefdraad
Zuigerbevestiging	Inwendige schroefdraad G1/4
Zuignapbevestiging, hoeveelheid	4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal plaat	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd