

Grijpvingers HAFH-B30-16-45-N

Artikelnummer: 8207226

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwworm	voor gripper
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	42 g
Bevestigingstype	vastgeschroefd aan gripper
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal grijpklaauw	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal kap	POM
Materiaal plaat	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal schroeven	Gegalvaniseerd staal
Materiaal centreerpennen	Staal
Grijpvinger materiaal	Aluminium-kneedlegering, geanodiseerd