


Axiaalkit EAMM-A-X22-42A

Artikelnummer: 8210057

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	10000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	0.95 Nm
Productgewicht	60 g
Interfacecode actuator	X22
Interfacecode motor In	42A
Materiaal-informatie	RoHS conform