


Axiaalkit EAMM-A-X48-87A

Artikelnummer: 8210061

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Overdraagbaar draaimoment	17 Nm
Productgewicht	808 g
Interfacecode actuator	X48
Interfacecode motor In	87A
Materiaal-informatie	RoHS conform