

Centreerhuls ZBH-12

Artikelnummer: 8210496

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	12
Inbouwpositie	Willekeurig
Verpakkingsgrootte	10
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie volgens de interne definitie van Festo in scherptegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van Cu/Zn/Ni
Productgewicht	1.1 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal huls	Hooggelegeerd roestvast staal