


Leidingfilter
OAFA-C-Q4-E-F
Artikelnummer: 8212637

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	4 mm
Gebruiksaanwijzing	De behuizing mag niet worden gereinigd met polaire oplosmiddelen (zoals alcohol).
Inbouwpositie	Willekeurig
Filterfijnheid	10 µm
Bedrijfsdruk	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Lucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie volgens de interne definitie van Festo in scherptegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van Cu/Zn/Ni
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	5.4 g
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Pneumatische aansluiting	voor slang met buiten-Ø 4 mm
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	HNBR
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	PA