

Vacuümzuiger
OGVM-80-S-N-RA
Artikelnummer: 8213221

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	7.6 mm
Min. werkstukradius	70 mm
Nominale doorlaat	8 mm
Zuigerdiameter	80 mm
Zuigervolume	35 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Rond vlak
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1/A2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	225 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	113 N
Productgewicht	73 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	Rechthoekige adapter RA
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal schroefplug	Aluminium kneedlegering
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR