

Vacuümzuiger
OGVM-80-G-N-RA
Artikelnummer: 8213226

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	12.8 mm
Min. werkstukradius	45 mm
Nominale doorlaat	7 mm
Zuigerdiameter	80 mm
Zuigervolume	48 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Rond, klokvorm
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1/A2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	220 N
Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk	241 N
Productgewicht	58 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	Rechthoekige adapter RA
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal schroefplug	Aluminium kneedlegering
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR