

**Vacuümzuiger**  
**OGVM-100-A-N-RA**  
Artikelnummer: 8213237

**FESTO**



**Gegevensblad**

| Functie                               | Waarde                                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Hoogtecompensatie zuiger              | 26 mm                                                       |
| Min. werkstukradius                   | 90 mm                                                       |
| Nominale doorlaat                     | 8 mm                                                        |
| Zuigerdiameter                        | 100 mm                                                      |
| Zuigervolume                          | 115 cm <sup>3</sup>                                         |
| Aansluitingspositie                   | Boven                                                       |
| Inbouwpositie                         | Willekeurig                                                 |
| Zuigervorm                            | Rond vouwbalg 1,5-fach                                      |
| Bedrijfsdruk                          | -95 kPa...0 kPa<br>-0.95 bar...0 bar<br>-13.775 psi...0 psi |
| Nominale bedrijfsdruk                 | -60 kPa<br>-0.6 bar<br>-8.7 psi                             |
| Bedrijfsmedium                        | atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]    |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK      | 2 - matige corrosiebelasting                                |
| LABS-conformiteit                     | VDMA24364-A1/A2-L                                           |
| Omgevingstemperatuur                  | -20 °C...80 °C                                              |
| Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk  | 379 N                                                       |
| Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk | 346 N                                                       |
| Productgewicht                        | 116 g                                                       |
| Bevestigingstype                      | Via vacuümaansluiting                                       |
| Vacuümaansluiting                     | Rechthoekige adapter RA                                     |
| Kleur                                 | Zwart                                                       |
| Shore-hardheid                        | 60 +/- 5                                                    |
| Materiaal schroefplug                 | Aluminium kneedlegering                                     |
| Materiaal-informatie                  | RoHS conform                                                |
| Materiaal zuiger                      | NBR                                                         |