

Parallelkit EAMM-U-65-T42-60P-114

Artikelnummer: 8222167

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	65
Middenafstand	114 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	3000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Massatraagheidsmoment	41.2 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0.22 Nm
Overdraagbaar draaimoment	3 Nm
Productgewicht	665 g
Interfacecode actuator	T42
Interfacecode motor In	60P 60PA
Materiaal-informatie	RoHS conform