


Axiaalkit
EAMM-A-T46-84AA
Artikelnummer: 8222487

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	68.1 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	5.76 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	10 Nm
Productgewicht	994 g
Interfacecode actuator	T46
Interfacecode motor In	84AA
Materiaal-informatie	RoHS conform