


Parallelkit
EAMM-U-87-T42-82AA-147
Artikelnummer: 8223777

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	87
Middenafstand	147 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Tandwieloverbrenging	1:1
Max. toerental	3000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Massatraagheidsmoment	41.2 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0.22 Nm
Overdraagbaar draaimoment	3 Nm
Productgewicht	1145 g
Interfacecode actuator	T42
Interfacecode motor In	82AA
Materiaal-informatie	RoHS conform