


Koppelingsnaaf EAMC-H-25-10-GB8-9

Artikelnummer: 8228651

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	9 mm
Bouwgrootte	15/25
Nominale lengte	15.4 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	10000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	1.04 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	2 Nm
Productgewicht	13 g
Materiaal-informatie	RoHS conform