

# Koppelingsnaaf EAMC-H-30-10-GB16-6.35

Artikelnummer: 8228654

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                    | Waarde                |
|----------------------------|-----------------------|
| Opnamediameter 1           | 6.35 mm               |
| Bouwgrootte                | 30                    |
| Nominale lengte            | 20.7 mm               |
| Inbouwpositie              | Willekeurig           |
| Max. toerental             | 8000 1/min            |
| LABS-conformiteit          | VDMA24364-B2-L        |
| Lagertemperatuur           | -25 °C...60 °C        |
| Relatieve luchtvochtigheid | 0 - 95 %              |
| Omgevingstemperatuur       | -25 °C...60 °C        |
| Massatraagheidsmoment      | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| Overdraagbaar draaimoment  | 6 Nm                  |
| Productgewicht             | 26 g                  |
| Materiaal-informatie       | RoHS conform          |