

Bevestigingsbeugel
OAMM-A2-A-Q4
Artikelnummer: 8228731



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie volgens de interne definitie van Festo in scherpptegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van Cu/Zn/Ni
Max. aanhaalmoment	0.26 Nm
Productgewicht	1.36 g
Bevestigingstype	Met doorgangsboring voor schroef M3
Materiaal-informatie	RoHS conform