


Filter
MS6-LF-AGF-E-R-V
 Artikelnummer: 8232881

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	6
Serie	MS
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	Volautomatisch
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap
Condensaatafscheidingsgraad	75 %
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar 29 psi...174 psi
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)	4100 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Poriëngrootte	40 µm
Productgewicht	900 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1
Pneumatische aansluiting 2	G1
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten aluminium
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal filter	PE

Functie	Waarde
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	PC
Materiaal scheidingsschijf	POM