


Combinatie van verzorgingseenheden MSB4-1/8:C3:J1:D1:A1:F3-WP

Artikelnummer: 8233012

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	4
Serie	MS
Bedieningszekering	Draaiknop met vergrendeling met toebehoren sluitbaar
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Handbediening	Vergrendelend Schakelend
Condensaataftrap	Manueel draaiend
Constructieve opbouw	Aftakingsmodule Drukopbouwventiel Inschakelventiel Inschakelventiel-filterregelaar
Max. hoeveelheid condensaat	19 ml
Regelaarfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag
Schaalbescherming	Kunststof beschermkap
Drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk	0.45 MPa...1.4 MPa 4.5 bar...14 bar 65.25 psi...203 psi
Drukregelbereik MPa	0.4 MPa...1.2 MPa
Drukregelbereik	4 bar...12 bar
Drukregelbereik psi	58 psi...174 psi
Max. normaal debiet	450 l/min
Spoeleigenschappen	24 V DC: 1,5 W
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C

Functie	Waarde
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	1500 g
Bevestigingstype	met bevestigingsbeugel
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/4
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	PC