


# Combinatie van verzorgingseenheden MSB6-AGF:J2:M1-WP

Artikelnummer: 8233051

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde                                                                                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouwgrootte                              | 6                                                                                                    |
| Serie                                    | MS                                                                                                   |
| Bedieningszekering                       | Draaiknop met vergrendeling met toebehoren sluitbaar                                                 |
| Inbouwpositie                            | Verticaal +/- 5°                                                                                     |
| Condensaataftap                          | Volautomatisch                                                                                       |
| Constructieve opbouw                     | Filter-regelaar-olievernevelaar                                                                      |
| Max. hoeveelheid condensaat              | 38 ml                                                                                                |
| Filterfijnheid                           | 40 µm                                                                                                |
| Max. olievulhoeveelheid                  | 75 cm³                                                                                               |
| Regelaarfunctie                          | Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie<br>Met secundaire ontluchting<br>Met terugstroomgedrag |
| Schaalbescherming                        | Kunststof beschermkap                                                                                |
| Drukindicator                            | met manometer                                                                                        |
| Bedrijfsdruk                             | 0.2 MPa...1.2 MPa<br>2 bar...12 bar                                                                  |
| Drukregelbereik                          | 0.5 bar...12 bar                                                                                     |
| Max. normaal debiet                      | 3700 l/min                                                                                           |
| Bedrijfsmedium                           | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Inerte gassen                                           |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)                                            |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK         | 2 - matige corrosiebelasting                                                                         |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                    |
| Lagertemperatuur                         | -10 °C...60 °C                                                                                       |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang      | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]                                                            |
| Mediumtemperatuur                        | -10 °C...60 °C                                                                                       |
| Omgevingstemperatuur                     | -10 °C...60 °C                                                                                       |
| Productgewicht                           | 1930 g                                                                                               |
| Bevestigingstype                         | met bevestigingsbeugel                                                                               |
| Pneumatische aansluiting 1               | G1                                                                                                   |
| Pneumatische aansluiting 2               | G1                                                                                                   |

| Functie                | Waarde                |
|------------------------|-----------------------|
| Materiaal afdichtingen | NBR                   |
| Materiaal filter       | PE                    |
| Materiaal behuizing    | Persgegoten aluminium |
| Materiaal schaal       | PC                    |